




Pohjaosa AS-i-modulille

EEMS-Base FC Address.socket

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC5011

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 maadoitusjohdin
2 osoitteenantoliitin

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i-luokitus

AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin
--------------------	---------------------

Mekaaniset tiedot

Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit		PBT

Huomautuksia

Huomautuksia	suositeltu holkki maadoitusjotimelle: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Pohjaosaa voidaan käyttää sellaisten modulien kanssa, joissa M12-liittimen nasta 5 on kytketty käyttömaadoitukseen (FE).
--------------	--



Pohjaosa AS-i-modulille

EEMS-Base FC Address.socket

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: