


AC508A



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO II 3D



Sovellutus	
Sovellutus	AS-i ATEX-moduli
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	50
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Lähdöt	
Binäärilähtöjen lukumäärä	4
Piiri	PNP
Jännitealue DC [V]	15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta)
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	1000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1))
Oikosulkusuojaus	kyllä
Galvaaninen erotus	kyllä
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-10...50
Suojausluokka	IP 50
Hyväksynyt / testit	
ATEX-merkintä	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla


ClassicLine 4DO II 3D

EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[vuotta]	211			
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-8.0.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]	8			
AS-i ID-koodi		[hex]	0.E			
AS-i-hyväksyntä haettu		kyllä				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		Lähtö	1	2	3	4
		Naarasliitin	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]	228,5			
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä				
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		virheet		LED, punainen		
		Toiminta		LED, keltainen		
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004				
		iskusuojauskotelo:, E7000A				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Mekaaninen suoja on lisättävä.				
		Muussa tapauksessa laitteen asennuksessa on käytettävä iskusuojauskotelo (E7000A).				
Pakkausyksikkö		1 kpl				

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä






AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DO II 3D

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Lähdöt
	Naarasliitin O-1/2
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 2
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-2
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-3/4
1	ei käytössä
2	Binäärilähtö 4
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-4
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	ulk. jännitesyöttö AUX -
4	Binäärilähtö 4
5	ei käytössä