
AC5101

Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-BASE RC ST



1 lukituspultti

Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
Koskettimien kuormitettavuus		< 4 A
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	70,5
Asennustapa		Kisko- ja takaseinäasennus
Mitat	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiaalit		PBT
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		kansi:, AS-i-modulille, AC3000
		ruuviliittimen syvennys:, AC5007
Huomautuksia		
Huomautuksia		maks. 4 M20-kaapeliläpivientiä T- ja ristikkäishaaroille
		DIN-kiskoasennuksessa vedä lukituspultti taaksepäin sopivan työkalun (esim. ruuvimeisseli) avulla.
Pakkausyksikkö		1 kpl

AC5101

Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-BASE RC ST

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...2,5 mm²