




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4SB IP67



Sovellutus		
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Lisäjännitesyöttö	[V]	15...30 DC; (AUX ; "jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[vuotta]	10284
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	152,5
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä
Mitat	[mm]	103 x 45 x 44,7
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu
Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä		Lattakaapelit
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		pohjaosa

**AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla**

ClassicLine 4SB IP67

Tarvikkeet (lisävaruste)

Suojahattu: M12, E73004

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
2	ulk. jännitesyöttö -
3	AS-i -
4	ulk. jännitesyöttö +