



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Sovellutus	
Sovellutus	kenttäasennus
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	250
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä
Tulot / lähdöt	
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binaarilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot	
Tulojen lukumäärä, binääri	2
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (DC)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 200 mA)
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Lähdöt					
Binäärilähtöjen lukumäärä	2				
Jännitealue DC [V]	18...30				
Kuormitettavuus / lähtö [mA]	200; (kaikien tulojen ja lähtöjen virtakuormitus: 200 mA)				
Oikosulkusuojaus	kyllä				
Galvaaninen erotus	ei				
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt	AS-i				
Käyttöolosuhteet					
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70				
Suojausluokka	IP 67				
Hyväksynnät / testit					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i-luokitus					
AS-i versio	2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi	kyllä				
AS-i master -profiili	M2; M3; M4				
AS-i-profiili	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	B				
AS-i ID-koodi [hex]	A.E				
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	-	-	I-3	I-4
	Naarasliitin	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
	nasta	-	-	4	4
	Lähtö	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
	Naarasliitin	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
	nasta	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mekaaniset tiedot					
Paino [g]	156,4				
Materiaalit	PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö	LED, vihreä			
	virheet	LED, punainen			
	Toiminta	LED, keltainen			
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä	Lattakaapelit				
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat	pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia					
Pakkausyksikkö	1 kpl				



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

	Lähdöt
	Naarasliitin O-1
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	Jännite L-
4	Binäärilähtö 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin O-2
1	ei käytössä
2	ei käytössä
3	Jännite L-
4	Binäärilähtö 2
5	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - Tulot / lähdöt

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

	tulo / Lähtö
	Naarasliitin I-3/O-1
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	Binäärilähtö 1
3	Anturien jännitesyöttö L- / Lähtö -
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4/O-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	Binäärilähtö 2
3	Anturien jännitesyöttö L- / Lähtö -
4	datatulo 4
5	ei käytössä