


AC5210



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 8DI-Y IP67



Sovellutus

Sovellutus	kenttäasennus
------------	---------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	300

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	8; (2 x Slave)
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	250; (2 x 125)
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 8DI-Y IP67

Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[vuotta]		218		
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi		[hex]		0		
AS-i ID-koodi		[hex]		A.E		
AS-i-hyväksyntä		89001				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		nasta	4	2 4	4	2 4
Mekaaniset tiedot						
Paino		[g]		284,5		
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä				
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklatu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö		LED, vihreä		
		virheet		LED, punainen		
		Toiminta		LED, keltainen		
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
		ID1-koodien oletusasetus: slave 1=1 / slave 2=2				
Pakkausyksikkö		1 kpl				




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 8DI-Y IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

2x	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä