


AC522A



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 2AI C II 3D



Sovellutus		
Sovellutus	AS-i ATEX-moduli	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Napaisuussuojaus		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, analogia: 2	
Tulot		
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Tulojen lukumäärä, analogia	2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)	
Analogiatulo (virta)	[mA]	4...20
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Analogiatulon resoluutio		12 bit
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 50
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä	 II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50	
EMC	EN 50295	
MTTF	[vuotta]	174

