



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67



Sovellutus		
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	250
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	4	
Binääritulojen tulopiiri	PNP	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Jännitesyöttö	[V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
KytKentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67	



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67

Hyväksynnät / testit						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF	[vuotta]	406				
AS-i-luokitus						
AS-i versio		2.11; 3.0				
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin				
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä				
AS-i master -profiili		M2; M3; M4				
AS-i-profiili		S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0				
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E				
Databittien merkitys		data-bitti	D0	D1	D2	D3
		tulo	1	2	3	4
		Naarasliitin	I-1	I-2	I-3	I-4
		nasta	4	4	4	4
Mekaaniset tiedot						
Paino	[g]	173				
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä				
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu				
Näytöt / käyttöelementit						
Näyttö		käyttö	LED, vihreä			
		virheet	LED, punainen			
		Toiminta	LED, keltainen			
Sähköinen liitäntä						
Moduliliitäntä		Lattakaapelit				
Tarvikkeet						
Toimitettavat osat		pohjaosa				
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004				
Huomautuksia						
Huomautuksia		Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.				
Pakkausyksikkö		1 kpl				



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo
5	ei käytössä