




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Sovellutus		
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	30
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri	4	
Binääritulojen tulopiiri	PNP	
Tulojen anturijännitesyöttö	AUX	
Jännitesyöttö	[V]	20...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	1000
Tulovirta "1"	[mA]	6...10
Tulovirta "0"	[mA]	0...2
Kytkentätaso "1"	[V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67	



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Hyväksynnät / testit					
EMC		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF	[vuotta]	225			
AS-i-luokitus					
AS-i versio		2.11; 3.0			
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin			
Laajennettu osoitteenantomoodi		kyllä			
AS-i master -profiili		M2; M3; M4			
AS-i-profiili		S-0.A.E			
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0			
AS-i ID-koodi	[hex]	A.E			
Databittien merkitys	data-bitti	D0	D1	D2	D3
	tulo	1	2	3	4
	Naarasliitin	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	nasta	4	2 4	4	2 4
Parametribitit	parametribitti	Merkitys			
	P0	ei käytössä			
	P1	oheislaitevirian 1 indikointi	aktivoitu	* / 0	deaktivoitu
	P2	ei käytössä			
	P3	ei käytössä			
Mekaaniset tiedot					
Paino	[g]	173			
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä			
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu			
Näytöt / käyttöelementit					
Näyttö	käyttö			LED, vihreä Jännite AUX > 7 V	
	virheet			LED, punainen AUX 15 V ± 2 V	
	Toiminta			LED, keltainen	
Sähköinen liitäntä					
Moduliliitäntä		Lattakaapelit			
Tarvikkeet					
Toimitettavat osat		pohjaosa			
Tarvikkeet (lisävaruste)		Suojahattu: M12, E73004			
Huomautuksia					
Pakkausyksikkö		1 kpl			




AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Liitäntä



Pistokeliitäntä: M12

	Tulot
	Naarasliitin I-1/2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	datatulo 2
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 1
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-2
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 2
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-3/4
1	Jännitesyöttö L+
2	datatulo 4
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 3
5	ei käytössä
	Naarasliitin I-4
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	ei käytössä
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo 4
5	ei käytössä