


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 6 Lähdöt PG-läpiviennillä

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 240
Napaisuussuojaus	kyllä
Sisäänrakennettu watchdog	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i / AUX
Jännitesyöttö [V]	20...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	> 5
Tulovirta "0" [mA]	< 1,5
KytKentätaso "1" [V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Piiri	PNP



AS-i-moduli

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Oikosulkusuojaus		kyllä
Galvaaninen erotus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 68
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i-luokitus		
AS-i-profiili		S-0.0
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	0
AS-i ID-koodi	[hex]	0
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		PA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		PG-sovitin: 2 x PG9
		PG-sovitin: 4 x PG7
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl