


IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link module 4 DI M8 IP 67



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	50
Anturin jännitesyöttö US	
Kuormitettavuus per portti [A]	0,1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulovirran rajoitus [mA]	15
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
KytKentätaso "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	789



IO-Link CompactLine-moduli

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Device		
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	ei	
Prosessidata, binääri	32	
Min. prosessijakso	[ms]	2,9
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Suojausluokka	IP 67	
Suojausluokka (NEMA 250)	6P	
Kemialliset aineet	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	105,5
Materiaalit	PBT; Naarasliitin: messinki niklattu; O-rengas: FKM	
Tiivistemateriaali	FKM	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	merkintäkenttä	
	Suojahatut: 2	
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M8, E73005	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Käyttö ainoastaan NFPA 79 -sovellutuksissa	
	Laitetta on käytettävä IO-Link-spesifikaation V1.1.2. mukaisesti	
	IO-Link-kaapelin maksimipituus on 20 m.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

**IO-Link CompactLine-moduli**

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

Sähköinen liitäntä - IO-Link


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



	IO-Link
1	L +
2	ei käytössä
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Sähköinen liitäntä - Tulot

Pistokeliitäntä: 4 x M8; koodaus: A; tiiviste: FKM



	Tulot X1.0...X1.3
1	Anturien jännitesyöttö +24 V
3	Anturien jännitesyöttö -
4	datatulo