


I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/In 8/Out 8/DT6



- 1+2 ohjelmointipainikkeet
 3 Näyttö
 4 DEUTSCH-liitin
 5 AMP-liitin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8...32 DC
Napaisuussuojaus	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä	16
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Tulojen lukumäärä, analogia: 4; Tulojen lukumäärä, taajuus: 4; Tulojen lukumäärä, vastus: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8



I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Tulot		
Tulojen kokonaismäärä		8
Tulojen lukumäärä, taajuus		4
Tulojen lukumäärä, vastus		4
Tulojen lukumäärä, binääri		8
Tulojen lukumäärä, analogia		4
Analogiatulo (virta) [mA]		0...20
Analogiatulo (jännite) [V]		0...32
Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		8
Binäärilähtöjen lukumäärä		8
Oikosulkusuojaus		kyllä
Lähtöjen lukumäärä, PWM		8
Lähtöjen lukumäärä, PWM-I		8
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintimahdollisuudet		tulo-/lähtötoiminnot
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan		kyllä
Liitännät		
CAN-liitäntöjen lukumäärä		2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-40...85
Varastointilämpötila [°C]		-40...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynyt / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF [vuotta]		88
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		707,5
Asennustapa		asennus ruuveilla
Mitat [mm]		234,2 x 76 x 40,5
Materiaalit		PA lasikuituvahvistettu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		10-segmenttinen LED-näyttö , punainen/ vihreä 4-numeroinen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä

CAN IN


1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

CAN OUT

1	GND_CAN
2	CAN1_H
3	V_CAN
4	V_CAN
5	CAN1_L
6	GND_CAN

Sähköinen liitäntä - CAN-liitäntä 2

Pistokeliitäntä: 2 x DEUTSCH-liitin




Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Sähköinen liitäntä - jännitesyöttö / CAN-liitäntä 1

Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin




**I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin**

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Sähköinen liitäntä - tulot / lähdöt

Pistokeliitäntä: 8 x DEUTSCH-liitin

**Tulot Con. 1, 3, 5, 7**

1	GND1
2	tulo
3	VBBS
4	VBBS
5	tulo
6	GND1

Lähdöt Con. 2, 4, 6, 8

1	GND2
2	Lähtö
3	ei käytössä
4	ei käytössä
5	Lähtö
6	GND2