




PWM/analogia-signaaliuunnin

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Sovellutus

Malli	PCB-piirilevymoduli
-------	---------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Napaisuussuojaus	kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

PWM-tulojen lukumäärä	1
PWM-taajuustulot [Hz]	122; (24 V DC PWM-signaali)

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiajännitelähtö [V]	0...5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	37
Mitat [mm]	49 x 30 x 15

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 2,5 mm²

tulo

punainen	+24 V DC
musta	PWM IN
sininen	GND

Lähtö

musta	0-5 V
sininen	GND



kaaviot ja käyrät

