




## PWM/analogia-signaalimuunnin

R360/PWM-ANALOG-MODULE



## Sovellutus

Malli

kotelomoduli

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

24...30 DC

Virrankulutus [mA]

&lt; 20

Napaisuussuojaus

kyllä

## Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Analogialähtöjen lukumäärä: 1

## Tulot

PWM-tulojen lukumäärä

1

PWM-taajuustulot [Hz]

122

## Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä

1

Analogiajännitelähtö [V]

0...5

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...85

Huomautus /  
ympäristölämpötila

johtimet liikkeessä -5...105 °C

johtimet levossa -30...105 °C

Suojausluokka

IP 67

## Hyväksynnät / testit

MTTF [vuotta]

347

## Mekaaniset tiedot

Paino [g]

71,5

Mitat [mm]

54 x 34 x 15

Materiaalit

polyamidi lasikuituvahvistettu

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



## PWM/analogia-signaalimuunnin

R360/PWM-ANALOG-MODULE

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,28 m; / Holkitetut johdinpäät

## tulo

|          |          |
|----------|----------|
| punainen | +24 V DC |
| musta    | PWM IN   |
| sininen  | GND      |

## Lähtö

|         |       |
|---------|-------|
| musta   | 0-5 V |
| sininen | GND   |

## kaaviot ja käyrät

