




I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Sovellutus

Malli

kotelomoduli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

19,2...28,8 DC

Virrankulutus [mA]

< 30

Napaisuussuojaus

kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Analogialähtöjen lukumäärä: 1

Tulot

PWM-tulojen lukumäärä

1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM-signaali)

PWM-taajuustulot [Hz]

122

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä

1

Analogiavirtalähtö [mA]

4...20

Maks. kuormitus [Ω]

600

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...85

Huomautus /
ympäristölämpötila

johtimet liikkeessä -5...105 °C

johtimet levossa -30...105 °C

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

72

Mitat [mm]

54 x 34 x 15

Materiaalit

polyamidi lasikuituvahvistettu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



I/O-modulit liikkuviin työkoneisiin

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,28 m; / Holkitetut johdinpäät

tulo

punainen	+24 V DC
musta	PWM IN
sininen	GND

Lähtö

musta	4...20 mA
sininen	GND

kaaviot ja käyrät

