

CR3112




GPS/GSM-modeemi CAN-liitännällä

R360/CANremote 3G/GPS/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: CR3114

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 LED-merkkivalot
- 2 SMA-liitin GPS-antenni
- 3 FME-liitin GSM-antenni
- 4 M12-pistokeliitin 5-johdin



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	8...32 DC
Virrankulutus	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Liitännät

CAN-liitäntöjen lukumäärä	1
---------------------------	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...75
Varastointilämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; (ruuvattavilla liittimillä varustetulle yksikölle)	



GPS/GSM-modeemi CAN-liitännällä

R360/CANremote 3G/GPS/US

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV kosketinpurkaus / 8 kV ilmapurkaus
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV syöttöjohtimissa / 1 kV signaalihohtimissa
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV syöttöjohtimissa
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	luokka B
	CISPR 25	met
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	648,2
Mitat	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiaalit		alumiini pulveripinnoitettu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	4 x LED, punainen/vihreä
Datamuisti		
Reaaliaikakello		kyllä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Käytä tuotetta ainoastaan antennit kytkettynä.	
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		