


**Sähköiset tiedot**

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| Käyttöjännite | [V]  | 12...27 DC |
| Virrankulutus | [mA] | 11...48    |

**Liitännät**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Tiedonsiirtoliitäntä      | CAN |
| CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2   |

**CAN**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Tiedonsiirtonopeus | 250 (125...1000) kBaud                            |
| Liitäntä           | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898                   |
| Päätevastus        | kyllä; (sisäinen ; 120 Ohm; ei voida deaktivoida) |



**ISOBUS**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Tiedonsiirtonopeus | 250 kBaud               |
| Liitäntä           | CAN Interface ISO 11783 |
| Päätevastus        | ei                      |



## ISOBUS -gateway

ISOBUS Gateway/VT

| Käyttöolosuhteet                                                                    |               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Ympäristölämpötila                                                                  | [°C]          | -40...80                   |
| Suojausluokka                                                                       |               | IP 67                      |
| Mekaaniset tiedot                                                                   |               |                            |
| Paino                                                                               | [g]           | 190,1                      |
| Asennustapa                                                                         |               | pulpetti / pinta           |
| Mitat                                                                               | [mm]          | 72 x 104 x 29              |
| Materiaalit                                                                         |               | kotelo: PA 12 musta        |
| Näytöt / käyttöelementit                                                            |               |                            |
| Näyttö                                                                              | tila          | 1 x LED, vihreä/punainen   |
|                                                                                     | syöttöjännite | 1 x LED, vihreä/punainen   |
| Laitteisto                                                                          |               |                            |
| Proessori                                                                           |               | ARM Cortex M4 32 bit       |
| Ohjelmamuisti                                                                       |               | 1,5 MB Flash               |
| Työmuisti                                                                           |               | RAM: 320 kB<br>FRAM: 16 kB |
| Huomautuksia                                                                        |               |                            |
| Pakkausyksikkö                                                                      |               | 1 kpl                      |
| Sähköinen liitäntä - CAN                                                            |               |                            |
| Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A                                                |               |                            |
|  |               |                            |
| 1                                                                                   | n.c.          |                            |
| 2                                                                                   | n.c.          |                            |
| 3                                                                                   | n.c.          |                            |
| 4                                                                                   | CAN_H         |                            |
| 5                                                                                   | CAN_L         |                            |
| Sähköinen liitäntä - ISOBUS                                                         |               |                            |
| Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A                                                |               |                            |
|  |               |                            |
| 1                                                                                   | n.c.          |                            |
| 2                                                                                   | VBB           |                            |
| 3                                                                                   | GND           |                            |
| 4                                                                                   | CAN_H         |                            |
| 5                                                                                   | CAN_L         |                            |