




CANwireless ulkoisen antennin liittämiseen

CANwireless/WLAN/Bt/Antenna

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: CR3133
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.



1 SMA-liitin



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	8...32 DC
Virrankulutus	[mA]	< 60
Liitännät		
CAN-liitäntöjen lukumäärä		1
RS232-liitäntöjen lukumäärä		1
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	125
Mitat	[mm]	75 x 59 x 33,5
Materiaalit		PA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahattu: M12
Huomautuksia		
Huomautuksia		Singapore Ei käyttöhyväksyntää, ainoastaan vientiin.

**CANwireless ulkoisen antennin liittämiseen**

CANwireless/WLAN/Bt/Antenna

Huomautuksia	Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12