



Vahvistinyksikkö kallistuksen valvontaan

C230/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat [mm]	75 x 100 x 110

Sovellutus

Sovellutus	Hihnan valvonta 2 anturilla elevaattorin ylä- ja alapäässä; Sivuttaissiirtymän valvonta elevaattoreissa hihnan kulumisen ja vahingoittumisen välttämiseksi
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC [V]	< 230
Nimellisjännite DC [V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi [%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2 [%]	10
Nimellistaajuus AC [Hz]	47...63
Lisäjännitesyöttö antureille DC [V]	24

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	2
Koskettimien kuormitettavuus	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkenäpisteen asetus	potentiometri
-----------------------	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...50
Suojausluokka	IP 40
Suojausluokka, liittimet	IP 20



Vahvistinyksikkö kallistuksen valvontaan

C230/230VAC

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	624
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 100 x 110
Materiaalit		muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, punainen
	Tulosignaali	4 x LED, vihreä
	vika	4 x LED, punainen

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2.5 mm²

Liitäntä

