


## Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 24VDC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon



## Tuotteen ominaisuudet

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Kotelo     | DIN-kiskoon asennettava kotelo |
| Mitat [mm] | 75 x 55 x 110                  |

## Sovellutus

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovellutus | yleiskäyttöinen pulssijonojen arviointi (yli- ja alinopeus); pyörimisnopeuden valvonta |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                                 |     |                     |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Nimellisjännite DC              | [V] | 24                  |
| Nimellisjännitteen toleranssi   | [%] | 10                  |
| Käyttöjännitteen toleranssi 2   | [%] | 10                  |
| Lisäjännitesyöttö antureille DC | [V] | 24; ( $\leq 30$ mA) |

## Tulot / lähdöt

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Rähtöjen lukumäärä: 1 |
|-------------------------------|-----------------------|

## Lähdöt

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Rähtöjen lukumäärä           | 1                        |
| Koskettimien kuormitettavuus | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |

## Mittaus- / asettelualue

|              |           |          |
|--------------|-----------|----------|
| Asettelualue | [Imp/min] | 5...5000 |
|--------------|-----------|----------|

## Tarkkuus / poikkeamat

|                |            |         |
|----------------|------------|---------|
| Hystereesi     | [% Sr:stä] | 5...100 |
| Toistotarkkuus | [% Sr:stä] | 1       |

## Vasteajat

|                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| Käynnistysviive | [s] | 0,5...15 |
|-----------------|-----|----------|



## Vahvistinyksikkö pyörimisnopeuden valvontaan

D100/ 24VDC

| Ohjelmisto / ohjelmointi |                                            |               |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Kytkeänpisteen asetus    | hienosäätö alueen sisällä potentiometrillä |               |
| Käyttöolosuhteet         |                                            |               |
| Ympäristölämpötila       | [°C]                                       | -20...70      |
| Suojausluokka            |                                            | IP 40         |
| Suojausluokka, liittimet |                                            | IP 20         |
| Mekaaniset tiedot        |                                            |               |
| Kotelo                   | DIN-kiskoon asennettava kotelo             |               |
| Mitat                    | [mm]                                       | 75 x 55 x 110 |
| Materiaalit              | muovi                                      |               |
| Näytöt / käyttöelementit |                                            |               |
| Näyttö                   | Tilanositus                                | LED, punainen |
| Sähköinen liitäntä       |                                            |               |
| Liitäntä                 |                                            |               |