




Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/8A



- 1 merkintäkenttä
2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
3 jousiliitin Lähtö 1



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan	
Nimellisjännite DC [V]	24	
Tulojännite DC [V]	18...30	
Suojausluokka	III	
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10	
Lepovirta [mA]	5	
Kanavien lukumäärä	1	
Nimellisvirta [A]	8	
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	8	

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
-------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuolelta)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösaateily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	67
-----------	----

DF1208



Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/8A

Mitat [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	tila	1 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	1 x	painike

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:


kosketussuoja:

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet