


Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/2x2A



- 1 merkintäkenttä
 2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 2
 3 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
 4 jousiliittimet Lähdöt 1/2



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	SELV/PELV mukaan ; "jännitesyöttöluokka 2" UR:n mukaan
Nimellisjännite DC	[V]	24
Tulojännite DC	[V]	19,2...30
Suojausluokka		III
Verkkojännitteen puskurointi-aika (nimellisjännite 24 V DC)	[ms]	10
Lepovirta	[mA]	8
Kanavien lukumäärä		2
Nimellisvirta	[A]	2
Nimellisvirta (suojattu piiri)	[A]	2

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä	[mF]	10
-----------------------------------	------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 20; (etupuoletta)
Likaantumistaso		2

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösaateily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	70
-------	-----	----

DF1212



Elektroninen sulakepiiri

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Mitat [mm] 80 x 12,5 x 98,5

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:


kosketussuoja:

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet