


Suojapiirimoduli keskeyttömälle jännitesyötölle

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2


Sovellutus

Asennus

kisko TH35; mukaan EN 60715

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	19,2...30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Lepovirta [mA]	12
Kanavien lukumäärä	2
Nimellisvirta [A]	1...4
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	4

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
-------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2

Hyväksynnit / testit


EMC	EN 61000-6-3	häiriösaateily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2


Paino	[g]	73,5
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98

Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike

Liitântä



Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet