


Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DF2101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 merkintäkenttä
- 2 tila LED
- 3 jousiliittimet IO-Link
- 4 jousiliitin 0 V
- 5 jousiliitin 24 V DC



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	19,2...30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Tulovirta (nimellisjännite 24 V DC) [A]	40
Lepovirta [mA]	10

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Min. prosessijakso [ms]	650

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2

DF2100



Jännitesyöttömoduli elektroniselle sulakepiirille

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	72,5
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		
kosketussuoja:		
Liitäntä		

