
DF2214

Elektroninen sulakepiiri

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



1 merkintäkenttä
2 painike on / off / reset Tilanosoitus-LED 2
3 painike on / off / reset Tilanosoitus-LED 1
4 jousiliittimet Lähdöt 1/2

Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	SELV/PELV mukaan ; “jännitesyöttöluokka 2” UR:n mukaan
Nimellisjännite DC	[V]	24
Tulojännite DC	[V]	19,2...30
Suojausluokka		III
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC)	[ms]	10
Lepovirta	[mA]	8
Kanavien lukumäärä		2
Nimellisvirta	[A]	4
Nimellisvirta (suojattu piiri)	[A]	4
Lähdöt		
Kuormituskapasitanssi yhteensä	[mF]	15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka		IP 20; (etupuolelta)
Likaantumisaste		2
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	72,5

DF2214

Elektroninen sulakepiiri

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Mitat [mm]	80 x 12,5 x 98,5	

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:


kosketussuoja:

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet