

Suojapiirimoduli keskeyttömälle jännitesyötölle

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A



- 1 merkintäkenttä
 2 painike on / off / reset Tilanositus-LED 2
 3 painike on / off / reset Tilanositus-LED 1
 4 jousiliittimet Lähdöt 1/2


Sovellutus

Asennus

kisko TH35; mukaan EN 60715

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	19,2...30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Lepovirta [mA]	12
Kanavien lukumäärä	2
Nimellisvirta [A]	1...10
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	16

Lähdöt

Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
-------------------------------------	----

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2



Suojapiirimoduli keskeyttömälle jännitesyötölle


Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	74,5
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike
Sähköinen liitäntä		
jousiliittimet:		
kosketussuoja:		
Liitäntä		



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet