



Syöttömoduli maapotentiaalia varten
Supply Module GND/1x 10mm²

- 1 merkintäkenttä
2 jousiliitin 24 V DC


Sovellutus

Malli syöttömoduli GND (1 x 10 mm²)

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Nimellisjännite DC [V]	24
Suojausluokka	III
Maks. kuormitusvirta [A]	40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoelta)

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	48,6
Asennustapa	DIN-kiskoasennus
Asennusohje	Ketjutus mahdollinen
Mitat [mm]	80 x 12,5 x 98,5



Syöttömoduli maapotentiaalia varten

Supply Module GND/1x 10mm²

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

Liitäntä

