


Jakomoduli syöttöjännitettä varten

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2



- 1 merkintäkenttä
2 jousiliitin 24 V DC



Sovellutus

Malli potentiaalimoduli 2 x 5 x 2,5 mm²

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC
Nimellisjännite DC [V]	24
Suojausluokka	III
Maks. kuormitusvirta [A]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	64,8
Asennustapa	DIN-kiskoasennus
Asennusohje	Ketjutus mahdollinen
Mitat [mm]	80 x 12,5 x 98,5



Jakomoduli syöttöjännitettä varten

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

Liitäntä

