




Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DI0101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyöriä ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[M]	20...250
Nimellisjännite DC	[M]	20...250
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö DC	6,5
Minimikuormitus [mA]	6
Maks. vuotovirta [mA]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö AC	250; (350 AC (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	100
Hetkellinen kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö	2200
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä		ei
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	5...300
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	12
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	1500
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus		monikierrospotentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	255,8
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki erikoispinnoitettu; PBT
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.

**Kompakti pyörintävahti**

DIA2010-ZROA/5-300 I/MIN

Sähköinen liitäntäKaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²**Liitäntä**Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A (nopea)

Johdinvärit :

BN = ruskea

BU = sininen