


Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	20...250
Nimellisjännite DC	[V]	20...250
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	6,5
Minimikuormitus	[mA]	6
Maks. vuotovirta	[mA]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	250; (350 AC (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys	[mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä		ei



Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	50...3000
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	12
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	4000
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus		monikierrospotentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki erikoispinnoitettu; PBT
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Sähköinen liitäntä		
Kaapect: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A (nopea)
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen