




Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	20...250
Nimellisjännite DC	[V]	20...250
Nimellistaajuus AC	[Hz]	45...65
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	6,5
Minimikuormitus	[mA]	6
Maks. vuotovirta	[mA]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	10
---------------	------	----



Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D

Tuntoetäisyys säädettävä	ei	
Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	50...3000
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	12; (tyyp.)
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	4000
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	monikierrospotentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä	 II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C	
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,274
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	messinki erikoispinnoitettu; PBT	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.	

DI002A



Kompakti pyörintävahti

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/3D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A (nopea) Sijoita sulake räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle.
Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen