




Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZROW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DI0101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	10
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyöriivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	--

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	20...250
Virrankulutus	[mA]	< 2,5
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Minimikuormitus [mA]	6
Maks. vuotovirta [mA]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	350 (...50 °C)
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys	[mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä		ei



Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZROW

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	5...300
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	12
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	1500
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus	monikierrospotentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	messinki erikoispinnoitettu; PBT	
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Liitäntä		



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A (nopea)

Johdinvärit :

BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen