


Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC [V]	10...36
Virrankulutus [mA]	< 15
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä	ei

Mittaus- / asettelualue


Asettelualue [Imp/min]	30...3000
------------------------	-----------



Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	10
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	15
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	15000
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	monikierrospotentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Asennus	uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	messinki erikoispinnoitettu; PBT	
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen