




Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DI5022

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	10
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Sovellutus

Sovellutus	pyörivien ja lineaaristen liikkeiden yksinkertainen valvonta / alinopeuden valvonta; ruuhkavalvonta
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC [V]	10...36
Virrankulutus [mA]	< 3
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys [mm]	10
Tuntoetäisyys säädettävä	ei



Kompakti pyörintävahti

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ

Mittaus- / asettelualue		
Asettelualue	[Imp/min]	30...3000
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	5
Vasteajat		
Käynnistysviive	[s]	0
Maks. pulssitaajuus	[Imp/min]	15000
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	258,8
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki erikoispinnoitettu; PBT
Kiristysmomentti	[Nm]	50
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



Johdinvärit :

BK = musta

BN = ruskea

BU = sininen