




KytKentävahvistin

N605/230VAC/0,8A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN1020

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot		
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Lähtöjännite	[V]	reguloitu
Lähtöjännite toleranssi	[%]	5
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	0,8
Lähtöjen lukumäärä		1
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Suojausluokka		IP 40
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Lähtöjännite	2 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



KytKentävahvistin

N605/230VAC/0,8A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...4 mm²

Liitäntä

