




KytKentävahvistin

N605/110VAC/0,8A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN1020

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Lähtöjännite	[V]	reguloitu
Lähtöjännite toleranssi	[%]	5
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	0,8
Lähtöjen lukumäärä		1

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Suojausluokka		IP 40

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	muovi
-------------	-------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Lähtöjännite	2 x LED, vihreä
--------	--------------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



KytKentävahvistin

N605/110VAC/0,8A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...4 mm²

Liitäntä

