



KytKentävahvistin

N600/230VAC/0,1A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN0210

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
--------	--------------------------------

Sovellutus

Sovellutus	Jännitesyöttö ja signaalien arviointi
------------	---------------------------------------

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 100 mA)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20



KytKentävahvistin

N600/230VAC/0,1A

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,43
Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo	
Materiaalit	muovi	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...4 mm²

Liitäntä

