



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN0200

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sovellutus

Sovellutus Jännitesyöttö ja signaalien arviointi

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Lähdöt

Koskettimien kuormitettavuus 4 A / 625 VA / 250 V AC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...50
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit	muovi



KytKentävahvistin

N600/230VAC/0,08A

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	LED, vihreä
	käyttö	1 x LED, vihreä

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...4 mm²

Liitäntä