




Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN1031

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		I; (IEC 61140)
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Lähtöjännite toleranssi	[%]	2
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	2,1
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,5
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1 (60...70 °C)
Verkkojännitteen puskurointi-aika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
DC OK -signaalin luotettavuus	24 V DC (30 mA)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...70
--------------------	------	----------



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

Suojausluokka	IP 20
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	332,4
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715))
Mitat [mm]	45 x 83 x 96
Materiaalit	PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
--------	----------	-------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä



- 1 ensiö
- 2 toisio