




Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 valitsin yksittäis- tai rinnakkaiskäyttö



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Tulojännitealue AC	[V]	100...240
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		I; (IEC 61140)
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Lähtöjännite toleranssi	[%]	2
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	4,1
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	2 (60...70 °C)
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C]	-10...70
--------------------	------	----------



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Suojausluokka		IP 20	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF		[vuotta]	177
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	434
Asennustapa		kisko; (TH35 (EN 60715))	
Materiaalit		PC	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Toiminta	LED, vihreä
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
jousiliittimet: ...2,5 mm²			
Liitäntä			



- 1 ensiö
2 toisio