


Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	88...132 / 187...264
Suojausluokka		I
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Käynnistysviive	[s]	30
Lähtöjännite toleranssi	[%]	2
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	5
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[%]	1
Sulake	[A]	2; (sisäänrakennettu)
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1 (60...70 °C)

Lähdöt

Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 20



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/5A

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mekaaniset tiedot		
Materiaalit	alumiini	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...2.5 mm²		
Liitäntä		

