




Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: DN1020

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännite DC	[V]	105...370
Tulojännitealue AC	[V]	90...260
Suojausluokka		I
Lähtöjännite toleranssi	[%]	3
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	1
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[%]	1,25

Lähdöt

Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mekaaniset tiedot		
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715))	
Materiaalit	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Lähtöjännite	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
kaksoisliittimet: 2 x ...2,5 mm²		
Liitäntä		

