




Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E84036

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	400...500
Nimellistajuuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännite DC	[V]	450...820
Tulojännitealue AC	[V]	340...576
Lähtöjännite DC	[V]	24...28
Suojausluokka		I; (IEC 61140)
Maks. käynnistysviive	[ms]	80
Käynnistysviive	[s]	< 80
Lähtöjännite	[V]	säädettävä
Lähtöjännite toleranssi	[%]	2
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	30
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[%]	0,1
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	18 (60...70 °C)

Lähdöt


Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[vuotta]	49
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	2507,5
Asennustapa		kisko; (TH35 (EN 60715))
Materiaalit		alumiini
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Lähtöjännite	1 x LED, vihreä
	vika	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: 1.5...6 mm ²		
Liitäntä		



- | | |
|---|--------|
| 1 | ensiö |
| 2 | toisio |