


Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännite DC	[V]	210...375
Tulojännitealue AC	[V]	85...132 / 176...264
Suojausluokka		I; (IEC 61140)
Maks. käynnistysviive	[ms]	20
Käynnistysviive	[s]	< 20
Lähtöjännite toleranssi	[%]	1...5
Maks. lähtövirta min. lähtöjännitteellä	[A]	4
Lähtöjen lukumäärä		1
Maks. aaltoisuus	[%]	0,1
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	3 (60...70 °C)

Lähdöt

Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------



Hakkuriteholähde 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Suojausluokka	IP 20
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	696
Asennustapa	kisko; (TH35 (EN 60715))
Mitat [mm]	131 x 65 x 107
Materiaalit	alumiini

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Lähtöjännite	1 x LED, vihreä
--------	--------------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: 1.5...6 mm²

Liitäntä

