DP1222

Muunnin 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link



1 : LED

Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 2
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 380
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Tulojen lukumäärä, analogia: 2
Tulot		
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulojen lukumäärä, analogia		2
Analogiatulo (jännite)	[V]	0...10
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
Profiili		Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel

DP1222

Muunnin 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

SIO-moodi		ei	
Vaadittava masterportin tyyppi		A/B	
Prosessidata, analoginen		2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)		**Käyttötapa**	**Laite-ID**
		CMPT = 1	613
		STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1			
Min. prosessijakso	[ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. prosessijakso	[ms]	4,6	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70	
Huomautus / ympäristölämpötila		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...70	
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)	
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000	
Suojausluokka		IP 67	
Likaantumisaste		2	
Hyväksynnät / testit			
MTTF	[vuotta]	504	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	92	
Materiaalit		kotelo: PA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
		analogiatulo	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Tarvikkeet (lisävaruste)		asennuskiinnike	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	

DP1222

Muunnin 0...10 V - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

1:	L+
2:	0...10 V analogiatulo 2
3:	L-
4:	0...10 V analogiatulo 1
5:	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - urospistoke

1:	L+
2:	ei käytössä
3:	L-
4:	C/Q IO-Link