




Pulssinidentitäjä

Monitoring Display-Pulse ext



- 1 Painorengas
2 LED-merkkivalot
3 Näyttö



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Mitat [mm]	63 x 30 x 24

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 380
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	---

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	2; (IEC61131-2)
Tulovirran rajoitus [mA]	200

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	2



Pulssinpidentäjä

Monitoring Display-Pulse ext

Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausaajuus	[Hz]	< 2000
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Käyttötyyppi	parametrien asetus	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, binääri	2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa default	Laite-ID 1168
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Huomautus / ympäristölämpötila	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000
Suojausluokka	IP 67	
Likaantumisaste	2	
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	317
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	84,2
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta)	[g]	35
Mitat	[mm]	63 x 30 x 24
Materiaalit	kotelo: PA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Binäärilähtö	2 x LED, keltainen
		7-segmentinäyttö, punainen
Käyttöelementit	2	Painorengas
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennuskiinnike	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	




Pulssinpidentäjä

Monitoring Display-Pulse ext

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



1: L+
 2: IN2 DI2
 3: L-
 4: IN1 DI1
 5: n.c.

Sähköinen liitäntä - uropistoke



1: L+
 2: OUT2 DO2
 3: L-
 4: OUT1 IO-Link / DO1

Muut tiedot

veto-/päästöhidastus

0...9999 ms