




- 1 Painorengas
2 LED-merkkivalot
3 Näyttö



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Mitat [mm]	63 x 30 x 24

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC [V]	24
Virrankulutus [mA]	< 380
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	0,2

Tulot / lähdöt

Tulosten ja lähtöjen lukumäärä	Tulosten lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
--------------------------------	--

Tulot

Tulosten lukumäärä, binääri	2; (Laskentatulot: 1; Laskentasuunta/Latch: 1; IEC61131-2)
Tulovirran rajoitus [mA]	200

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä	2



Elektroninen laskuri

Monitoring Display-Counter

Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Mittaus- / asettelualue		
Mittaustaajuus	[Hz]	< 2000
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, binääri	1	
Min. prosessijakso	[ms]	6,1
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1169
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Huomautus / ympäristölämpötila	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Varastointilämpötila	[°C]	-25...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	4000
Suojausluokka	IP 67	
Likaantumisaste	2	
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	317
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	84,2
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta)	[g]	35
Mitat	[mm]	63 x 30 x 24
Materiaalit	kotelo: PA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Binäärilähtö	2 x LED, keltainen
		7-segmenttinäyttö, punainen/vihreä konfiguroitava
Käyttöelementit	2	Painorengas
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennuskiinnike	



Elektroninen laskuri

Monitoring Display-Counter

Huomautuksia


Huomautuksia

Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



1: L+

2: IN 2

Laskentasuunta / Latch

3: L-

4: IN 1

Laskentatulo

5:

ei käytössä

Sähköinen liitäntä - urospistoke



1: L+

syöttöjännite

2: OUT2

Digitaalinen lähtö 2

3: L-

syöttöjännite

4: OUT1

IO-Link / Digitaalinen lähtö 1

Muut tiedot

päälaskuri

0...1000000 cnt

erälaskuri:

0...9999 bcnt