

DT0001




Monitoimiaikarele

T700/230VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Korvataan mallilla: DL0201; Poistuva tuote – Lopetuspäivämäärä: 31.03.2017



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sovellutus

Sovellutus jännitelähde ja kytkentävahvistin ajastintoiminnolla

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	< 230
Nimellisjännite DC	[V]	24
Nimellisjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännitteen toleranssi 2	[%]	10
Nimellistaajuus AC	[Hz]	50...60
Lisäjännitesyöttö antureille DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Rähtöjen lukumäärä: 1

Lähdöt

Rähtöjen lukumäärä 1
Koskettimien kuormitettavuus 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus [% Sr:stä] < 3


DT0001



Monitoimiaikarele

T700/230VAC

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...55
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	471
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	444,4
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus käyttö	LED, vihreä 1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...4 mm ²		
Liitäntä		



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Korvataan mallilla: DL0201; Poistuva tuote – Lopetuspäivämäärä: 31.03.2017