


Kompakti RFID-laite

DTRUHFA HLRWITUS04



- 1 LED toimintatila
 2 LED-pylväsnäyttö kenttäväyläliitännästä
 3 Asennuskierre M4 maks. asennussyvyys 15mm

Sovellutus

Radiohyväksyntä

Kiina

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC
Virrankulutus [mA]	500
Tehonkulutus [W]	8,6
Suojausluokka	III
Toimintataajuus [MHz]	920,5...924,5
RFID-standardi	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Lähetysteho EIRP [mW]	200; (maksimi: 250 mW)

Lähdöt

Kuormitettavuus / lähtö [mA]	100; (max.)
------------------------------	-------------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet
----------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Tiedonsiirtostandardi	10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokolla	MQTT JSON
Tehdasasetukset	IP-osoite: 192.168.0.79 Aliverkon peite: 255.255.255.0 Gateway IP-osoite: 192.168.0.100
Käyttötyyppi	parametrien asetus ; Tiedonsiirto


Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...55
Huomautus / ympäristölämpötila	asennuslevyllä ja jäähdytysэлементillä: -20...60 °C
Varastointilämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67



Kompakti RFID-laite

DTRUHFA HLRWITUS04

Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / törmäys
		50 g (11 ms) / yksittäinen isku
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	697,6
Mitat	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiaalit	kotelo: alumiini; PBT / PC; ruostumaton teräs	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Jännitesyöttö	1 x LED, vihreä
	LED-pylväsnäyttö	4 x LED, keltainen signaalivoimakkuus ID-tunniste
	tila	2 x LED, vihreä/punainen kenttäväyläliitäntä
	tila	2 x LED, vihreä/keltainen Ethernet
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - Ethernet		
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		
PWR		
1	L+	
2	binääritulo/lähtö 2	
3	L-	
4	binääritulo/lähtö 1	
5	ei käytössä	