


5-segmenttinen signaalilamppu

LED-Tower-5/Std/Buzzer



1 summeri





Sovellutus

Sovellutus	koneen tilojen signalointi
------------	----------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 200

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 6
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	6
Tulovirta "1"	[mA] 6



5-segmenttinen signaalilamppu

LED-Tower-5/Std/Buzzer


Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso [ms]	3,2	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	850
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...50	
Varastointilämpötila [°C]	-40...75	
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90	
Ilmanpaine [kPa]	< 106	
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	2000	
Suojausluokka	IP 54	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	567	
Mitat [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiaalit	kotelo: ABS; optiikka: PC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	1 x LED, vihreä
	LEDsegmentti	5 x 4 LED
Akustinen signaali	summeri	
Maks. äänenpaine [dB]	85	
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	asennusjalusta , E89060	
	seinäkiinnike , E89061	
	Asennusadapteri, E89063	
	kiinnike sivusuuntaisella kaapeliläpiviennillä, E89064	
	asennusputki , E89065	
	asennusputki , E89066	
	asennusputki , E89067	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

5-segmenttinen signaalilamppu

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



Liitäntä

1	binääritulo LEDsegmentti 5
2	summeri
3	binääritulo LEDsegmentti 3
4	binääritulo LEDsegmentti 2
5	Jännitesyöttö
6	binääritulo LEDsegmentti 1
7	binääritulo LEDsegmentti 4
8	IO-Link (C/Q)

kaaviot ja käyrät

jalusta-asennus



DV1530



5-segmenttinen signaalilamppu

LED-Tower-5/Std/Buzzer

seinäasennus

